


Subject to modification!

Размеры

Между плоскостями цоколей (A).....	893.4±1.2 мм
Диаметр трубки (C).....	26 мм
Цоколь.....	G 13



Электрические характеристики (номинальные значения)

Мощность лампы.....	30 Вт
Ток лампы.....	0.37 А
Напряжение на лампе.....	98 В

Физические характеристики

Излучение UV-C в диап. 253,7 нм (после 100 час).....	10 Вт
Срок службы, ч.....	9000
Снижение бактерицидного потока 9000 ч, %.....	15
Металлический экран катода.....	Да
Содержание ртути в колбе лампы, не более, мг.....	4
Хранение ртути в лампе в твердом виде (амальгама).....	Да
Внутреннее покрытие колбы лампы, предотвращающее диффузирование ртути в стенки колбы.....	Да
Защитное покрытие Фторопласт-4.....	Да

В связи с наличием защитного покрытия колбы лампы, механические повреждения лампы не представляют собой опасности в виде испарений ртути и осколков стекла.




Схема включения



Излучение лампы опасно для кожи и глаз!

Утилизация бактерицидных ламп

Запрещается выброс как целых, так и разбитых ламп. Такие лампы необходимо направлять в региональные центры демеркуризации ртутьсодержащих ламп.

Лампы являются комплектующими: возврату, обмену и гарантийному обслуживанию не подлежат.